


おいしい水から「身体や生命を根本的に活性化する水」になります。

テラヘルツ浄活水器

卓上型100S

卓上型は、流し台の上に設置して使用します。蛇口の先端に取り付けた切替コックを経由して、水道水がテラヘルツ浄活水器を通り、蛇腹の吐水口から処理水が出る方式です。また、設置寸法が約205φ×264Hで最大処理能力が100トンです。




蛇口取付タイプ

奇跡の水と言われているピレネー山脈「ルルド村」の水に水道水を近づける画期的な浄活水器



テラヘルツ放射エネルギー



水分子の活性化

テラヘルツ浄活水器はテラヘルツ放射体と水を接触させて、水の分子に界面活性力や浸透力及び溶解力を与えます。

従来の一般的な浄水器機能「塩素除去性能や味の改善性能」も合わせ持ちます。

また、テラヘルツ波エネルギーを多量に放射する浄活水は、気の調整力を向上させるといわれ、単なる「おいしい水」から「身体や生命を活性化する水」になります。

テラヘルツ浄活水器の高機能と安全性



クランプ継手


どなたでも簡単にヘッドキャップの脱着が出来ます。
カートリッジ交換が容易に出来ます。



切替弁

切替レバーを浄水方向の位置で、浄活水になります。
原水の位置に合わせると水道水に切替ります。殆どの蛇口に取り付けられます。

■ 構造図



ヘッドキャップ

フレキ吐水口付のヘッドキャップは脱着が容易に出来ます。



カートリッジ

テラヘルツ放射抗菌活性炭とテラヘルツ放射セラミクスから構成された、カートリッジです。従来の浄水機能とテラヘルツ波エネルギーを持った浄活水が供給されます。

テラヘルツ浄活水器100S

テラヘルツ浄活水器の仕様と性能

仕様項目	容 器	カートリッジ
適用原水	水道水	
主な材料と構成部材	外容器:SUS304 吐水口:銅合金 切替コック:ABS樹脂製 接続ホース:エラストマー	ABS樹脂、PET樹脂製 テラヘルツ放射セラミクス テラヘルツ放射抗菌活性炭
残留塩素除去率と能力	2PPmで80%以上(JISS3201の試験方法による) 8L/分時に1PPmの残留塩素を90%除去換算で100トン	
標準処理流量	8L/分(最大12L/分)	
使用圧力と圧力損失	0.3Mpa(瞬間最大耐圧0.70 Mpa) 8L/分時で0.05 Mpa以下	
寸法及び付属機能	配管接続口径15A蛇口接続 蛇口先端口径 16φ~19φ 泡沫水栓 外ネジ22φ×P1.25と22φ×P1.0、 内ネジ23φ×P1.25と24φ×P1.0 寸法:205φ×264H	

■開発協力



一般財団法人
日本テラヘルツ健康財団

■販 売

■製 造 元



新エネルギー産業株式会社

大阪市北区中津3丁目29番35号
TEL 06-6940-6021 FAX 06-6485-2025

このカタログの仕様は、予告なく変更されることがありますので、ご了承ください。